

Garant**VCGW 050101, BU7220, izvedba rezne oštrice: G****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265470 G
GTIN	4062406561116
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

S 2 oštrice.

Vrsta: BU7220

Izvedba rezne oštrice: G

Dubina reza a_p : 0,03 - 0,12 mmPosmak f : 0,04 - 0,12 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 160 m/min**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGW 050101
Dubina reza a_p	0,03 - 0,12 mm
Rezni materijal	CBN
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 160 m/min
Posmak f	0,04 - 0,12 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	BU7220
Kutni radijus	0,1 mm
Izvedba rezne oštrice	G
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	BU7220
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
suho	prikladno		