



Momentni ključ s odvojom računom, maks. stezni moment: 300Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	657105 300
GTIN	2050002057593
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati.

Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.

S odvojom računom. Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l_1 = duljina ručke bez utičnog alata

l_2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu

l_3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak

l_4 = razmak utičnog alata

L = ukupna duljina alata

T_1 = okretni moment koji je potrebno postaviti

T_2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Tehnički opis

Prihvat za nasadni alat	14×18 mm
Težina	1702 g
Protokoliranje podataka	ne
Odziv	aktivirajući
Priključak	za utične alate (četverokutni prihvat)
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	sa skalom za namještanje
Izlazni Četverokut	1/2 col
Podešavanje vrijednosti aktiviranja	namjestivi
Serija	MANOSKOP® 730 Quick
maskimalan okretni moment	300 Nm
Područje okretnog momenta	50 - 220 lbfft
Mjerni postupak	Zakretni moment
Kalibriranje	O1
Standard	DIN EN ISO 6789
Mjerna tehnika	mehaničko
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Mogućnost zamjene alata	Utični alat
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l ₃]	500 mm
Točnost mjerenja momenta	±4 %
Princip aktiviranja	mehanička aktivacija kratke putanje
Očitavanje	Nm
Ukupna duljina L	565 mm
Podjela na skali 1 podjelna crtica =	10 Nm
Područje okretnog momenta	60 - 300 Nm
Prikaz	analogno
Duljina poluge bez utičnog alata [l ₁]	475 mm
Aktivacijska signalizacija	haptičko

Aktivacijska signalizacija	zvučno
Postavljeni razmak na momentnom ključu [L ₂]	25 mm
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Funkcija presavijanja	ne
Slipper funkcija	ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene	ne
Spora kazaljka	ne
Vrsta proizvoda	Momentni ključ

Usluge

DAkS kalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 1000 Nm	020020 1000
KalibriranjeMomentni ključ maks. stezni moment 400 Nm	020010 400

Pribor

Utična račna Pogonski četverokut 2-1/2 col	657620 2-1/2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657630 2-3/4
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657700 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657582 2-1/2
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4HD col	657600 2-3/4HD
Prozor sa skalom za momentni ključ tip 2	657212 2
Utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657630 2-1/2
Zamjenska ručka za momentne ključeve tip 4	657211 4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657600 2-1/2
Zeleni klizač za momentni ključ tip 2	657213 2
Četverokutni utični alat tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657700 2-3/4
Dvosmjerna utična račna tip-4-kut pogon 2-3/4 col	657600 2-3/4
Dvosmjerna utična račna izbacivačem QuickRelease tip-4-kut pogon 2-1/2 col	657590 2-1/2

Momentni ključbez nasadnog alata maks. stezni moment
300 Nm

657215 300

Prozor sa skalom za momentni ključ tip 4

657212 4