



Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 24mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 613800 24 |
| GTIN | 4013288218858 |
| Razred artikla | 63F |

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.

Posebno prilagođeno uskim mjestima za rad. Kombinacija otvora zakrivljenog za 7,5° i dvostruke šesterokutne geometrije omogućuje udvostručenje prostora za umetanje materijala. Mali povratni kut u otvoru zahvaća vijke svakih 15°.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Napomena:

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 613600

Tehnički opis

| | |
|---|------------|
| maksimalna visina prstena $h_{2\text{ maks}}$ | 16 mm |
| Duljina ključa L | 280 mm |
| Širina ključa | 24 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| maksimalna visina otvora ključa h1 | 12 mm |
| Oznaka proizvođača | 6003 Joker |
| Standard | DIN 3113 A |

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Standard | ISO 3318 |
| Standard | ISO 7738 |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal | Krom-molibden čelik |
| Površina | mat kromirano |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |