

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s pregradom s krilnim vratima s prozorčićem, tip: 2000-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940084 2000-1
GTIN	4062406565091
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljeni ormar u izvedbi 40x20G s pregradom. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Krilna vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesive noge za izjednačavanje neravnina tla. Viseća središnja pregrada s jednom fiksnom policom i 2 police podesive po visini. Nosivost viseće središnje pregrade ili visećeg odjeljka: 200 kg.

**Plasman:**

Broj polica širine 20G: 3

**Dio isporuke:**

Ormar s pregradama i policama.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, **praškasto lakirano.** <br>Vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Težina	114 kg
Pozicioniranje drške	u sredini
Širina u G	40
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
širina	1000 mm
Korisna visina	1845 mm
Visina	2000 mm
Dubina u G	20
ComfortClose	ne
Dubina	500 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940550 20
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11