

**Uređaj za usisavanje plinova od lemljenja Easy Arm 1, Broj filtera / krakova: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082303 1
GTIN	4003008095326
Razred artikla	04K

Opis**Izvedba:**

Optički i akustični prikaz za zamjenu filtra. Ideničan filter za EASY ARM 1 i EASY ARM 2. Prihvat za povezivanje i-CON stanica za lemljenje.

Visok učinak usisavanja – učinkovito filtriranje – tih rad. Filter procesnog zraka radi u 3 stupnja:

- **Predfilter za prašinu i veće čestice.**
- **Kombinirani filter za mikročestice.**
- **Aktivni filter za ugljen privlači štetne plinove.**

Montaža sustava obavlja se uporabom prikladnog stolnog držača. Opremu za usisne krakove i mlaznice možete pronaći pod br. 082306 – 082313.
elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Tehnički opis

Nosivost po kraku	110 m ² /h
Mrežni napon	100 - 240 V
Težina	7,5 kg
Ukupna širina	255 mm

Mrežna frekvencija	50 Hz
Ukupna duljina	255 mm
Ukupna visina	470 mm
Prihvat snaga	40 W
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Usisavač

Pribor

Usisna ruka s pregibom Omniflex tip 1	082310 1
Potpuni kombinirani filter tip 1	082306 1
Pravokutna usisna mlaznica tip 1	082312 1
Usisna ruka s pregibom za montažu na stol Highflex tip 1	082308 1
Usisna mlaznica Plus tip 1	082313 1
Usisna ruka s pregibom Omniflex tip 1	082311 1
Usisna ruka Highflex tip 1	082309 1
Predfilter tip 1	082307 1
	OCA10-1002/04
	OCA10-1001