



## Uređaj za usisavanje plinova od lemljenja Easy Arm 2, Broj filtera / krakova: 2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082304 2
GTIN	4003008095333
Razred artikla	04K

### Opis

#### Izvedba:

Optički i akustični prikaz za zamjenu filtra. Identičan filter za EASY ARM 1 i EASY ARM 2. Prihvat za povezivanje i-CON stanica za lemljenje.

Visok učinak usisavanja – učinkovito filtriranje – tih rad. Filter procesnog zraka radi u 3 stupnja:

- **Predfilter za prašinu i veće čestice.**
- **Kombinirani filter za mikročestice.**
- **Aktivni filter za ugljen privlači štetne plinove.**

Montaža sustava obavlja se uporabom prikladnog stolnog držača. Opremu za usisne krakove i mlaznice možete pronaći pod br. 082306 – 082313.

Učinak usisavanja podešava se pritiskom gumba unutar sustava, posebno za svaki usisni krak. elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

### Tehnički opis

Nosivost po kraku	110 m <sup>2</sup> /h
Ukupna širina	255 mm
Mrežni napon	100 - 240 V
Ukupna visina	470 mm
Ukupna duljina	490 mm
Težina	15 kg

Mrežna frekvencija	50 - 60 Hz
Prihvat snaga	80 W
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Usisavač

## Pribor

Potpuni kombinirani filter tip 1	082306 1
Usisna ruka s pregibom Omniflex tip 1	082311 1
Usisna ruka s pregibom za montažu na stol Highflex tip 1	082308 1
Usisna ruka Highflex tip 1	082309 1
Predfilter tip 1	082307 1
Usisna mlaznica Plus tip 1	082313 1
Usisna ruka s pregibom Omniflex tip 1	082310 1
Pravokutna usisna mlaznica tip 1	082312 1
	OCA10-1001
	OCA10-1002/04