

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s pregradom i ladicama s krilnim vratima s prozorčićem, tip: 2000-1**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940104 2000-1
GTIN	4062406561185
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 40x20G sa središnjom pregradom i ladicama dubine 16G. Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Krilna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K pomične ručke Haptoprene s cilindričnom bravom. **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 4 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Visina fronte ladice 125 mm. Ovješena središnja pregrada s \square 9 x 9 mm u rešetki od 37 mm, s fiksnim i 2 podesivim policama. Nosivost viseće središnje pregrade ili visećeg odjeljka: 200 kg.

Plasman:

Broj polica širine 20G: 3

Broj polica širine 40G: 1

Broj ladica 16x16G: 1

Broj ladica 36x16G: 2

Dio isporuke:

Ormar s pregradama te policama i ladicama.

Lakiranje:Korpus i korpus ladica svijetlo sivi RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano.****Napomena:**

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Dubina u G	20
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Širina u G	40
Korisna dubina ladica	400 mm
širina	1000 mm
Pozicioniranje drške	u sredini
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
ComfortClose	ne
Težina	145 kg
Visina	2000 mm
Korisna visina	1845 mm
Dubina	500 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna dubina ladica u G	16
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podšavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940550 20
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 125 mm	940640 125
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940642 125