

HEDI

Svjetiljka za radionice, tip: 10LED



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081304 10LED
GTIN	4003644000456
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Visoko kvalitetne, univerzalno primjenjive svjetiljke s prekidačem za uklj. / isklj., gumeni priklj. vod duljine 3 m.

Sve HEDI® svjetiljke za radno mjesto i strojeve dolaze standardno sa stolnim stezaljkama, ugrađenim magnetom i 4 vijka za fleksibilno pričvršćivanje svjetiljke na različitim površinama. Proverene svjetiljke za strojeve opremljene su ekstremno robusnim glavama, otporne na kapljice vode i prašinu te služe za profesionalnu primjenu u surovim uvjetima rada ili na strojevima. S blokadom radio signala prema DIN EN 62493.

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Jakost svijetlosti	1170 lm
IP-klasa zaštite	IP 64
ATEX zona	bez

Nazivni napon	250 V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Snaga svjetlosti	14,5 W
Kut širenja svjetlosnog snopa, fiksni	120 stupanj
Svjetlosni fokus	širok snop svjetla bez odsjaja
Vrsta proizvoda	Strojna svjetiljka