

HEDI

Svjetiljka za radionice, tip: 6LED



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081301 6LED
GTIN	4003644000111
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Visoko kvalitetne, univerzalno primjenjive svjetiljke s prekidačem za uklj. / isklj., gumeni priklj. vod duljine 3 m.

Sve HEDI® svjetiljke za radno mjesto i strojeve dolaze standardno sa stolnim stezaljkama, ugrađenim magnetom i 4 vijka za fleksibilno pričvršćivanje svjetiljke na različitim površinama. Klasične svjetiljke za strojeve, izvedba sa širokom zrakom svjetlosti. Glava svjetiljke ima kuglični zglobov koji joj omogućuje okretanje i njihanje do 340°. Uključuje rasvjetno tijelo koje se može zamijeniti.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Tehnički opis

Snaga svjetlosti	7 W
ATEX zona	bez
Boja svjetlosti	hladno bijela

Opskrba energijom	Mrežni pogon
IP-klasa zaštite	IP 20
Prihvat snaga	7 W
Temperatura boje	6500 K
Jakost svjetlosti	621 lm
Rasvjetno tijelo	LED
Vrsta proizvoda	Strojna svjetiljka