

## HEDI

### Svjetiljka za radionice, tip: 3LED



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081301 3LED
GTIN	4003644014941
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Visoko kvalitetne, univerzalno primjenjive svjetiljke s prekidačem za uklj. / isklj., gumeni priklj. vod duljine 3 m.

Sve HEDI® svjetiljke za radno mjesto i strojeve dolaze standardno sa stolnim stezaljkama, ugrađenim magnetom i 4 vijka za fleksibilno pričvršćivanje svjetiljke na različitim površinama. Klasične svjetiljke za strojeve, izvedba sa širokom zrakom svjetlosti. Glava svjetiljke ima kuglični zglobov koji joj omogućuje okretanje i njihanje do 340°. Uključuje rasvjetno tijelo koje se može zamijeniti.

##### Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing < 12$  mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

#### Tehnički opis

Jakost svjetlosti	480 lm
Boja svjetlosti	hladno bijela
Rasvjetno tijelo	LED

Snaga svjetlosti	5,5 W
ATEX zona	bez
Temperatura boje	6500 K
Prihvat snaga	5,5 W
Opskrba energijom	Mrežni pogon
IP-klasa zaštite	IP 20
Vrsta proizvoda	Strojna svjetiljka