


**Garant****Izmjenjive pločice s radiusom, HB225, tip / Polumjer R: 16/2,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	231527 16/2,5
GTIN	4062406565572
Razred artikla	21Y

**Opis****Izvedba:**

Zaobljene izmjenjive rezne pločice s 2 oštrice.

**Upotreba:**

Za konveksne radijuse na vanjskom  $\emptyset$  ili u rupama.

**Odgovara:**

Br. 231500 vel. 16

**Tehnički opis**

Tip	16
Prevlaka	AlCrN
X	4,25 mm
S	3,97 mm
L	11,11 mm
Radius R	2,5 mm
Z	4 mm

Y	1,5 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	HB225
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	250 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	65 m/min	S
GG(G)	prikladno	110 m/min	K
CuZn	prikladno	250 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		