

Garant**GARANT Master Alu VHM vretenasto glodalo HPC HPC, bez prevlake, Ø e8 DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 203209 20 |
| GTIN | 4062406566012 |
| Razred artikla | 11X |

Opis**Izvedba:**

Za završne obrade.
Posebna geometrija za optimalno odvođenje odvojenih čestica.
Visoka vlastita stabilnost i miran rad zahvaljujući neravnomjernoj raspodjeli.
Za obodno glodanje kao završnu obradu.

Tehnički opis

| | |
|---|------------------|
| Ø drške D_s | 20 mm |
| Tolerancija nazivnog Ø | h6 |
| Duljina rezne oštrice L_s | 100 mm |
| Oslobađanje Ø D_1 | 19,5 mm |
| Ø reza D_c | 20 mm |
| Kut spirale | 38 stupanj |
| Ukupna duljina L | 175 mm |
| Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 |
| Kut skošenih rubova | 90 stupanj |
| Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,07 mm |
| Broj zubi Z | 5 |

| | |
|---|----------------------|
| Smjer ispostave | horizontalno |
| Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje | 108 mm |
| Serija | Master Alu |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | Standard proizvođača |
| Tip | W |
| Podjela oštrica | Nejednak |
| Širina zahvata a _e kod glodanja | 0,05×D kod trimanja |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Strategija rezanja | HPC |
| Prsten u boji | žuto |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij | prikladno | 500 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 450 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 400 m/min | N |
| PMMA akril | prikladno | 180 m/min | N |
| PE-HD | prikladno | 140 m/min | N |
| PA 66 | prikladno | 180 m/min | N |
| PEEK | prikladno | 130 m/min | N |
| PF 31 | prikladno | 110 m/min | N |
| PVDF GF20 | prikladno | 160 m/min | N |
| POM GF25 | prikladno | 140 m/min | N |
| PA 66 GF30 | prikladno | 140 m/min | N |
| PEEK GF30 | prikladno | 120 m/min | N |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| PTFE CF25 | prikladno | 140 m/min | N |
| Honeycomb sendvič konstrukcije | prikladno samo u posebnim uvjetima | 260 m/min | N |
| Cu | prikladno | 140 m/min | N |
| CuZn | prikladno | 120 m/min | N |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |
| Zrak | prikladno | | |
| Usluge | | | |
| Brušenje tip HB | | | 129100 HB |