

**Mahr****Kompaktni uređaj za mjerenje duljine Millimar C 1200, tip: 1200T****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434707 1200T
GTIN	4059192062002
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Kompaktno kućište s TFT ekranom u boji, visoke rezolucije i bogatog kontrasta. Priključak za 1 induktivni senzor. Moguć bezstupanjski nagib ekrana radi postizanja optimalnog kuta gledanja. Smjer mjerenja je promjenljiv. Moguće napajanje preko kabela ili akumulatora.

**Funkcija:**

- **Dinamične funkcije mjerenja: maks, min, maks-min.**
- **Centriranje prikaza na sredinu granica tolerancije.**
- **Izbornik zaštićen lozinkom.**

**Upotreba:**

Kao prikaz za induktivno ticalo za jednostavne mjerne zadatke (+ A, - A). Idealno za stacionarnu i mobilnu primjenu u radionici i proizvodnji. Za induktivno ticalo sa Tesa kompatibilnošću.

**Dio isporuke:**

Uključuje upute za korištenje, AC adapter (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498938.

**Tehnički opis**

Visina	170 mm
Podesiva skala	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 $\mu\text{m}$
širina	130 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Opskrba energijom	na bateriju
Mjerno područje	$\pm 3$ do $\pm 5000$ $\mu\text{m}$
Duljina	150 mm
Težina	1 kg
maksimalna rezolucija	0,1 $\mu\text{m}$
Kompatibilnost	Tesa
Prikaz	digitalna
Očitavanje	mm / cola
Prihvati	RS232C sučelje
Prihvati	Sučelje za Digimatic
Prihvati	USB sučelje
Vrsta proizvoda	Pokazna naprava

## Pribor

Induktivno ticalo za mjerenje duljine tip 2004M	434760 2004M
Induktivno ticalo za mjerenje duljine, utično tip 1300TA	434750 1300TA
Induktivno ticalo za mjerenje duljine, utično tip 1300MA	434750 1300MA
Priključni kabel tip USB2	498938 USB2
Induktivno ticalo za mjerenje duljine tip 2004T	434760 2004T
Priključni kabel tip R2	498938 R2
Priključni kabel tip D2	498938 D2