

Mahr**Kompaktni uređaj za mjerenje duljine Millimar C 1200, tip: 1200M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434707 1200M
GTIN	4059192063528
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Kompaktno kućište s TFT ekranom u boji, visoke rezolucije i bogatog kontrasta. Priključak za 1 induktivni senzor. Moguć bezstupanjski nagib ekrana radi postizanja optimalnog kuta gledanja. Smjer mjerenja je promjenljiv. Moguće napajanje preko kabela ili akumulatora.

Funkcija:

- **Dinamične funkcije mjerenja: maks, min, maks-min.**
- **Centriranje prikaza na sredinu granica tolerancije.**
- **Izbornik zaštićen lozinkom.**

Upotreba:

Kao prikaz za induktivno ticalo za jednostavne mjerne zadatke (+ A, - A). Idealno za stacionarnu i mobilnu primjenu u radionici i proizvodnji. Za induktivno ticalo sa Mahr kompatibilnošću.

Dio isporuke:

Uključuje upute za korištenje, AC adapter (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498938.

Tehnički opis

maksimalna rezolucija	0,1 μ m
Opskrba energijom	na bateriju
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Mjerno područje	± 3 do ± 5000 μ m
Duljina	150 mm
širina	130 mm
Težina	1 kg
Podesiva skala	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 μ m
Visina	170 mm
Kompatibilnost	Mahr
Prikaz	digitalna
Očitavanje	mm / cola
Prihvati	RS232C sučelje
Prihvati	Sučelje za Digimatic
Prihvati	USB sučelje
Vrsta proizvoda	Pokazna naprava

Pribor

Priključni kabel tip USB2	498938 USB2
Priključni kabel tip R2	498938 R2
Induktivno ticalo za mjerenje duljine tip 2004T	434760 2004T
Priključni kabel tip D2	498938 D2
Induktivno ticalo za mjerenje duljine, utično tip 1300MA	434750 1300MA
Induktivno ticalo za mjerenje duljine tip 2004M	434760 2004M
Induktivno ticalo za mjerenje duljine, utično tip 1300TA	434750 1300TA