

HOLEX**Univerzalni skalpel s kućištem od pocinčanog tlačnog lijeva 18 mm, ukupna duljina: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	845039 160
GTIN	4062406566111
Razred artikla	82B

Opis**Izvedba:**

Visokokvalitetna, uvlačiva oštrica iznimne oštine i dugog vijeka trajanja u preciznom metalnom navođenju, automatski se zaključava.

Prednost:

Ručica od lijevanog cinka: može se snažno opteretiti, istovremeno je čvrsta i lagana. Odlična otpornost na koroziju, ne stvara iskrenje i nema magnetsku privlačnost.

Zamjenski dio:

Za zamjenske oštrice vidi br. 845010 vel. 10; 845015 vel. 10; 845016 vel. 10; 845018 vel. 50; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.

Tehnički opis

Duljina cilindričnog dijela	100 mm
Širina oštrice	18 mm
Broj stupnjeva prekida	8
Debljina noža	0,5 mm
ukupna duljina	160 mm
Materijal ručice	Cinkov tlačni lijev
Vrsta proizvoda	Skalpeli

Pribor

10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „experience” broj 10	845010 10
10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „longlife” broj 10	845015 10
10-dijelni komplet noževa, 18 mm, bez predodređenih mjesta loma „experience” broj 10	845016 10
50-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „experience” broj 50	845018 50
50-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „longlife” broj 50	845019 50
10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „multisharp” broj 10	845021 10
50-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „multisharp” broj 50	845023 50