

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Brzi uređaj za mjerenje unutarnjih utora s kontaktnom kuglicom za mjerenje, mjesto područje: 0-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	438573 0-50
GTIN	2050002053175
Razred artikla	46Q

**Opis****Izvedba:**

Jedan fiksni i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima od tvrdog metala. **Digitalna indikacija apsolutne vrijednosti.**

Unosom **prednamještenih vrijednosti** mogu se odrediti odstupanja bilo koje vrijednosti.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključuje 2 baterije br. 081561 vel. LR3.

**Dodatni pribor:**

Adapter sučelja br. 498954 vel. A2, priključni kabel br. 497440 i adapter sučelja br. 498954 vel. A5.

**Tehnički opis**

Duljina mjernog kontakta dolje Hf	30 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	167 mm
HM senzorska kugla Ø	3 mm
Mjesto područje	0 - 50 mm
Preciznost ponavljanja	0,03 mm
Snaga mjerenja	0,9 - 1,2 N

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Broj sadržanih baterija	2
IP-klasa zaštite	IP 67
Granica odstupanja	0,05 mm
Duljina mjernog kontakta gore Hb	30 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Korak (namjestiv)	0,001 mm
Korak (namjestiv)	0,002 mm
Korak (namjestiv)	0,005 mm
Korak (namjestiv)	0,01 mm
Korak (namjestiv)	0,02 mm
Korak (namjestiv)	0,05 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	Digimatic sučelje
Prihvat	USB međusklop
Prihvat	Bluetooth sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	C7
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenje debljine

## Usluge

KalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023450 S
DAkkS kalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023460 S