

Kroepelin
Längenmesstechnik**Brzi uređaj za mjerenje unutarnjih utora s kontaktnom kuglicom za mjerenje, mjesto područje: 0-30mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	438573 0-30
GTIN	2050002053168
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

Jedan fiksni i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima od tvrdog metala. **Digitalna indikacija apsolutne vrijednosti.**

Unosom **prednamještenih vrijednosti** mogu se odrediti odstupanja bilo koje vrijednosti.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 2 baterije br. 081561 vel. LR3.

Dodatni pribor:

Adapter sučelja br. 498954 vel. A2, priključni kabel br. 497440 i adapter sučelja br. 498954 vel. A5.

Tehnički opis

Duljina mjernog kontakta gore Hb	30 mm
Snaga mjerenja	1 - 1,5 N
Duljina mjernog kontakta dolje Hf	30 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	115 mm
Preciznost ponavljanja	0,02 mm
Mjesto područje	0 - 30 mm

Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	na bateriju
IP-klasa zaštite	IP 67
Granica odstupanja	0,04 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
HM senzorska kugla Ø	3 mm
Korak (namjestiv)	0,001 mm
Korak (namjestiv)	0,002 mm
Korak (namjestiv)	0,005 mm
Korak (namjestiv)	0,01 mm
Korak (namjestiv)	0,02 mm
Korak (namjestiv)	0,05 mm
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	Digimatic sučelje
Prihvat	USB međusklop
Prihvat	Bluetooth sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	C7
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenje debljine

Usluge

DAkKS kalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023460 S
KalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023450 S