

Garant**Mini izmjenjiva rezna pločica za unutarnje tokarenje s lomačem desna,
HB720, Ø Dmin: 7,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270021 7,8
GTIN	4062406564872
Razred artikla	21I

Tehnički opis

Kut klina α	70 stupanj
Posmak f	0,02 - 0,03 mm/okr
maksimalna dubina reza ap maks	0,15 - 0,5 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	1,3 mm
Veličina ploče Ø d	6 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L_3	4,65 mm
Radijus R	0,2 mm
Minimalni Ø D_{min}	7,8 mm
Debljina ploče T	3,65 mm
Prevlaka	TiCN
Vrsta	HB720

Vrsta proizvoda

Mini zamjenjiva rezna pločica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	S
GG(G)	prikladno	60 m/min	K
CuZn	prikladno	80 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
isprekidano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		