

**HOLEX****Mini glodalo HSS-Co8, bez prevlake, Ø e8 DC: 2,3mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 191360 2,3    |
| GTIN           | 4045197101983 |
| Razred artikla | 12W           |

**Opis****Izvedba:**

Geometrija čeone rezne oštrice za ukapanje.<br>**Ekscentrično brušena slobodna površina.** Drška slična kao kod DIN 1835 B s tolerancijom drške h6. Univerzalna geometrija rezanja. Primjenjivo na glavama sa steznim čahurama kao **glodalo za utore i vretenasto glodalo s više reznih oštrica. Velik rezni učinak, izuzetno povoljne cijene. Za glodanje utora.**

**Napomena:**

Smanjite troškove naknadnog brušenja jer je povoljnije koristiti mini-glodalo do krajnje granice upotrebljivosti i onda ga baciti, nego ga naknadno brusiti.

**Tehnički opis**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Ø reza $D_c$   | 2,3 mm                    |
| Broj zubi Z  | 3                         |
| Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,003 mm                  |
| Ø drške $D_s$  | 6 mm                      |
| Ukupna duljina L   | 36 mm                     |
| Duljina rezne oštrice $L_s$                                      | 4 mm                      |
| Smjer ispostave  | vodoravno, koso i okomito |
| Drška  | HB s h6                   |
| Tolerancija nazivnog Ø   | e8                        |
| Kut spirale  | 30 stupanj                |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kut skošenih rubova | 90 stupanj           |
| Prevlaka            | bez prevlake         |
| Rezni materijal     | HSS Co 8             |
| Standard            | Standard proizvođača |
| Tip                 | N                    |
| Unutarnje hlađenje  | ne                   |
| Prsten u boji       | nema                 |
| Vrsta proizvoda     | Kutna glodača glava  |

### Podaci korisnika

|                               | Prikladno za                       | $V_c$    | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka)   | prikladno samo u posebnim uvjetima | 83 m/min | N       |
| Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 30 m/min | P       |
| Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 25 m/min | P       |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 25 m/min | P       |
| CuZn                          | prikladno samo u posebnim uvjetima | 55 m/min | N       |
| mokro maksimalno              | prikladno                          |          |         |