

Garant

GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 32/5mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 213052 32/5 |
| GTIN | 4062406566340 |
| Razred artikla | 210 |

Opis

Izvedba:

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------|
| Ø D ₃ | 26 mm |
| Max duljina uranjanja L za α _{maks} | 24,4 mm |
| Ø reza D _c | 32 mm |
| Interpolacija Ø D _{min} | 58 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 20 stupanj |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Ukupna duljina L _{ukupno} | 150 mm |
| Serija | Power Q |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ANGX10T308ZE.R |
| Duljina izboja L ₁ | 70 mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Ø drške D_s h6 | 32 mm |
| Interpolacija Ø D_{maks} | 62 mm |
| Kut uranjanja α_{maks} | 0,82 stupanj |
| Interpolacija a_p | 1 mm |
| Broj oštrica Z | 5 |
| Izvedba drške | Weldon drška |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Primjena glodala | Cirkularno glodalo |
| Primjena glodala | Ukopavanje |
| Strategija rezanja | HPC |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |