

## Garant

### GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213052 16/2
GTIN	4062406566319
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

##### Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

##### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

#### Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Interpolacija $a_p$	1 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\max}$	2,39 stupanj
$\varnothing$ drške $D_s$ h6	16 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	100 mm
Serija	Power Q
Kut rezne oštrice $\kappa$	20 stupanj
Broj oštrica Z	2
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\max}$	8,4 mm

Ø reza $D_c$	16 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	30 mm
Ø $D_3$	10 mm
Duljina izboja $L_1$	30 mm
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje