

Garant

GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213052 25/4
GTIN	4062406566333
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Kut uranjanja α_{maks}	1,15 stupanj
Ø D ₃	19 mm
Broj oštrica Z	4
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	17,4 mm
Ø reza D _c	25 mm
Interpolacija Ø D _{min}	44 mm
Interpolacija a _p	1 mm
Serija	Power Q
Duljina izboja L ₁	60 mm
Kut rezne oštrice κ	20 stupanj

Ukupna duljina L_{ukupno}	140 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
\varnothing drške D_s h6	25 mm
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje