

Garant

GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 20/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213052 20/3
GTIN	4062406566326
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	12,4 mm
Broj oštrica Z	3
Ø reza D_c	20 mm
Duljina izboja L_1	50 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ukupna duljina L_{ukupno}	130 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Ø drške D_s h6	20 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	38 mm
Interpolacija a_p	1 mm

Ø D ₃	14 mm
Serija	Power Q
Interpolacija Ø D _{min}	34 mm
Kut uranjanja α _{maks}	1,62 stupanj
Kut rezne oštrice κ	20 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje