

Garant

GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213054 16/2
GTIN	4062406566418
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Ø D ₃	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Ukupna duljina L _{ukupno}	100 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	8,4 mm
Broj oštrica Z	2
Duljina izboja L ₁	30 mm
Interpolacija Ø D _{min}	26 mm
Ø drške D ₅ h6	16 mm
Ø reza D _c	16 mm
Kut uranjanja α _{maks}	2,39 stupanj

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	30 mm
Serija	Power Q
Interpolacija a_p	1 mm
Kut rezne oštrice κ	20 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje