

**Garant****GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 20/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213054 20/3
GTIN	4062406566432
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

**Tehnički opis**

Ø drške $D_s$ h6	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	1,62 stupanj
Duljina izboja $L_1$	50 mm
Broj oštrica Z	3
Serija	Power Q
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	38 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	20 stupanj
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	130 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	12,4 mm

Interpolacija $a_p$	1 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	34 mm
Unutarnje hlađenje	da
$\varnothing$ reza $D_c$	20 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje