

**Garant****GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 16/2Lmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213054 16/2L
GTIN	4062406566425
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

**Tehnički opis**

Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	30 mm
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	150 mm
Unutarnje hlađenje	da
Broj oštrica Z	2
Ø reza D <sub>c</sub>	16 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Ø drške D <sub>s</sub> h6	16 mm
Kut rezne oštrice κ	20 stupanj

Seriya	Power Q
Interpolacija $a_p$	1 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	8,4 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	2,39 stupanj
$\varnothing D_3$	10 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje