

## Garant

### GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/5mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213054 32/5
GTIN	4062406566463
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

##### Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

##### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

#### Tehnički opis

Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	58 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	120 mm
Interpolacija a <sub>p</sub>	1 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	200 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	0,82 stupanj
Ø D <sub>3</sub>	26 mm
Serijski naziv	Power Q
Kut rezne oštrice κ	20 stupanj
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	62 mm
Unutarnje hlađenje	da

Ø drške D <sub>s</sub> h6	32 mm
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	24,4 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Broj oštrica Z	5
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje