

## Garant

### GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 20/3Lmm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213054 20/3L
GTIN	4062406566449
Razred artikla	210

#### Opis

##### Izvedba:

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

##### Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

##### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

#### Tehnički opis

Kut rezne oštrice $\kappa$	20 stupanj
Duljina izboja $L_1$	80 mm
Ø drške $D_3$ h6	20 mm
Unutarnje hlađenje	da
Broj oštrica Z	3
Interpolacija Ø $D_{maks}$	38 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	34 mm
Ø $D_3$	14 mm
Serija	Power Q
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	12,4 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	160 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	20 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	1,62 stupanj
Interpolacija $a_p$	1 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje