

Garant**GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 25/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213054 25/4
GTIN	4062406566456
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Interpolacija Ø D _{maks}	48 mm
Duljina izboja L ₁	100 mm
Ø drške D ₅ h6	25 mm
Ø D ₃	19 mm
Interpolacija a _p	1 mm
Kut rezne oštrice κ	20 stupanj
Serija	Power Q
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija Ø D _{min}	44 mm

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	17,4 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,15 stupanj
Broj oštrica Z	4
\varnothing reza D_c	25 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	180 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Ukopavanje
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje