

**Garant**

**GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 40/5mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213058 40/5
GTIN	4062406566715
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	5
Kut rezne oštrice κ	20 stupanj
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	78 mm
Ø D <sub>3</sub>	34 mm
Interpolacija a <sub>p</sub>	1 mm
Unutarnje hlađenje	da

Ø reza $D_c$	40 mm
Serija	Power Q
Interpolacija Ø $D_{min}$	74 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	32,4 mm
Ø prihvatne rupe	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,62 stupanj
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	40 mm
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje