

Garant

GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 42/7mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213058 42/7
GTIN	4062406566739
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Unutarnje hlađenje	da
Broj oštrica Z	7
Serijska	Power Q
Ø D ₃	36 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	34,4 mm
Kut rezne oštrice κ	20 stupanj

Ø prihvatne rupe	16 mm
Ø reza D_c	42 mm
Interpolacija Ø D_{min}	78 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	82 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,58 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Interpolacija a_p	1 mm
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje