

Garant

GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 66/8mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213058 66/8
GTIN	4062406566784
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Interpolacija Ø D _{min}	126 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	130 mm
Serijska	Power Q
Kut rezne oštrice κ	20 stupanj
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	58,4 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm

Broj oštrica Z	8
Interpolacija a_p	1 mm
Unutarnje hlađenje	da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Kut uranjanja α_{maks}	0,34 stupanj
$\varnothing D_3$	60 mm
\varnothing reza D_c	66 mm
\varnothing prihvatne rupe	22 mm
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje