

Garant**GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/5mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 213058 50/5 |
| GTIN | 4062406566746 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Sustav glodačkih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

| | |
|---|----------------|
| Broj oštrica Z | 5 |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 50 mm |
| Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 98 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ANGX10T308ZE.R |
| Max duljina uranjanja L za α_{maks} | 42,4 mm |
| \varnothing prihvatne rupe | 22 mm |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Seriya | Power Q |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Kut rezne oštrice κ | 20 stupanj |
| Kut uranjanja α_{maks} | 0,47 stupanj |
| \varnothing reza D_c | 50 mm |
| Interpolacija $\varnothing D_{min}$ | 94 mm |
| $\varnothing D_3$ | 44 mm |
| Interpolacija a_p | 1 mm |
| Fz Helix | 0,8 |
| Izvedba drške | s provrtom |
| Primjena glodala | Cirkularno glodalo |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Primjena glodala | Cirkularna glodala |
| Strategija rezanja | HPC |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |