

Garant

GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 40/7mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213058 40/7
GTIN	4062406566722
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sustav glodačih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Kut uranjanja α_{maks}	0,62 stupanj
Kut rezne oštrice κ	20 stupanj
Ø D ₃	34 mm
Unutarnje hlađenje	da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Interpolacija a _p	1 mm

Ø prihvatne rupe	16 mm
Broj oštrica Z	7
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	32,4 mm
Interpolacija Ø D_{min}	74 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	78 mm
Ø reza D_c	40 mm
Serija	Power Q
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje