

**Garant**

**GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 52/8mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213058 52/8
GTIN	4062406566760
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sustav glodačih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

**Zamjenski dio:**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	8
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	50 mm
Ø reza $D_c$	52 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	98 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	102 mm

Ø prihvatne rupe	22 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,45 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Interpolacija $a_p$	1 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	44,4 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	20 stupanj
Ø $D_3$	46 mm
Serija	Power Q
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje