

Garant

GARANT Power Q mini glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/7mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213058 63/7
GTIN	4062406566777
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sustav glodačih glava s velikim posmakom za **obradu manjih promjera i dubljih rupa**. Posebno **učinkovit zbog velikog broja oštrica**.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s nastavnom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	55,4 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
Serija	Power Q
Interpolacija Ø D _{min}	120 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	124 mm

Kut rezne oštrice κ	20 stupanj
Interpolacija a_p	1 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ANGX10T308ZE.R
Ø prihvatne rupe	22 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,36 stupanj
Broj oštrica Z	7
Ø D_3	57 mm
Ø reza D_c	63 mm
Fz Helix	0,8
Izvedba drške	s provrtom
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje