

**Akumulatorska ručna kružna pila, tip: GKS18V68C****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078183 GKS18V68C
GTIN	3165140931786
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Snažna **akumulatorska kružna pila od 18 V s BITURBO tehnologijom.**

- **Integrirani VAC adapter za jednostavno manevriranje. Adapter okretan za 360°.**
- **Najbolja moguća ergonomija za maksimalnu kontrolu i praktičnost.**
- **Inteligentna kočnica za sigurno zaustavljanje uz minimalan povratni udar.**
- **Opremljeno profesionalnim sustavom od 18 V za lagane i teške primjene.**

Dio isporuke:

Uključujući list pile, paralelno vođenje.

Napomena:

Listove kružne pile pronaći ćete pod br. 583920.

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete od br. 073851 i br. 073866.

Tehnički opis

Napon baterije	18 V
Težina	4,7 kg
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Ø rupe na listu pile	30 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska

Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
Težina bez baterije	3,8 kg
maksimalan broj okretaja	6250 min ⁻¹
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Ø lista pile	190 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
maksimalna dubina reza 90 °	57 mm
Broj sadržanih baterija	0
Oznaka proizvođača	GKS 18V-68 C
Izvedba	Duboka kružna pila
Vrsta proizvoda	Pila

Pribor

Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073851 B18
List kružne pileza aluminij Ø lista D 190 mm	583920 190
Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073854 B18
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip 1880CV	073866 1880CV
Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073853 B18
List kružne za metal, univerzalno križno ozubljenje sa skošenjem univerzalno Ø lista D 190 mm	584095 190
List kružne pile za drvo, fino križno ozubljenje univerzalno Ø lista D 190 mm	584075 190