

**Kutna glodača glava 90° MEV, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 20/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226400 20/2
GTIN	4960664914043
Razred artikla	250

**Opis****Izvedba:**

Visokoučinkovito glodalo s novorazvijenom trokutastom izmjenjivom reznom pločicom za kutno glodanje i glodanje utora te glodanje pod kutem pri malim snagama rezanja i povećanom stabilnosti.

**Tehnički opis**

Vijak za izmjenjivu pločicu	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Duljina izboja $L_1$	26 mm
Ø drške $D_5$ h6	16 mm
Ø reza $D_c$	20 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	35 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	38 mm
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	14,25 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,8 stupanj
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	110 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TOMT060508
Broj oštrica Z	2
Ø $D_3$	15 mm

Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Stezni vijak tip 1	229723 1
--------------------	----------