



Kutna glodača glava 90° MEV, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 40/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	226400 40/5
GTIN	4960664914104
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovito glodalo s novorazvijenom trokutastom izmjenjivom reznom pločicom za kutno glodanje i glodanje utora te glodanje pod kutem pri malim snagama rezanja i povećanom stabilnosti.

Tehnički opis

Ø drške D_s h6	32 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	78 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TOMT060508
Kut uranjanja α_{maks}	0,33 stupanj
Interpolacija Ø D_{min}	75 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	34,25 mm
Ø reza D_c	40 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Duljina izboja L_1	50 mm
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Broj oštrica Z	5
Ø D_3	35 mm

Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak tip 1	229723 1
--------------------	----------