



## Kutna glodača glava 90° MEV, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/2Lmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	226400 32/2L
GTIN	4960664914210
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Visokoučinkovito glodalo s novorazvijenom trokutastom izmjenjivom reznom pločicom za kutno glodanje i glodanje utora te glodanje pod kutem pri malim snagama rezanja i povećanom stabilnosti.

### Tehnički opis

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	200 mm
Ø drške $D_s$ h6	32 mm
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Broj oštrica Z	2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TOMT060508
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	0,44 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	26,25 mm
Interpolacija Ø $D_{\text{min}}$	59 mm
Duljina izboja $L_1$	65 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Interpolacija Ø $D_{\text{maks}}$	62 mm
Ø reza $D_c$	32 mm
Ø $D_3$	27 mm

Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Stezni vijak tip 1	229723 1
--------------------	----------