



## Kutna glodača glava 90° MEV, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 25/2Lmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	226400 25/2L
GTIN	4960664914203
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Visokoučinkovito glodalo s novorazvijenom trokutastom izmjenjivom reznom pločicom za kutno glodanje i glodanje utora te glodanje pod kutem pri malim snagama rezanja i povećanom stabilnosti.

### Tehnički opis

Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	19,25 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	48 mm
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Duljina izboja $L_1$	50 mm
Ø drške $D_5$ h6	25 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	170 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,6 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TOMT060508
Ø reza $D_c$	25 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Interpolacija Ø $D_{min}$	45 mm
Broj oštrica Z	2
Ø $D_3$	20 mm

Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Stezni vijak tip 1	229723 1
--------------------	----------