



Kutna glodača glava 90° MEV, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 50/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	226400 50/5
GTIN	4960664914111
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovito glodalo s novorazvijenom trokutastom izmjenjivom reznom pločicom za kutno glodanje i glodanje utora te glodanje pod kutem pri malim snagama rezanja i povećanom stabilnosti.

Tehnički opis

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	44,25 mm
Duljina izboja L_1	40 mm
Ø reza D_c	50 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,26 stupanj
Ø drške D_s h6	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TOMT060508
Vijak za izmjenjivu pločicu	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Interpolacija Ø D_{min}	95 mm
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	120 mm
Broj oštrica Z	5
Interpolacija Ø D_{maks}	98 mm

Ø D ₃	45 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak tip 1	229723 1
--------------------	----------