



## Kutna glodača glava 90° MEV, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 25/3mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	226400 25/3
GTIN	4960664914067
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Visokoučinkovito glodalo s novorazvijenom trokutastom izmjenjivom reznom pločicom za kutno glodanje i glodanje utora te glodanje pod kutem pri malim snagama rezanja i povećanom stabilnosti.

### Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TOMT060508
Ø drške D <sub>s</sub> h6	20 mm
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	19,25 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	0,6 stupanj
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	120 mm
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	48 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	29 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	25 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	45 mm
Ø D <sub>3</sub>	20 mm

Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Stezni vijak tip 1	229723 1
--------------------	----------