


Kutna glodača glava 90° MEV, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/4mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	226400 32/4
GTIN	4960664914098
Razred artikla	250

Opis
Izvedba:

Visokoučinkovito glodalo s novorazvijenom trokutastom izmjenjivom reznom pločicom za kutno glodanje i glodanje utora te glodanje pod kutem pri malim snagama rezanja i povećanom stabilnosti.

Tehnički opis

Ø reza D_c	32 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	26,25 mm
Interpolacija Ø D_{min}	59 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	62 mm
Broj oštrica Z	4
maksimalna dubina reza $a_{p maks}$	6 mm
Duljina izboja L_1	32 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ø drške D_s h6	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TOMT060508
Kut uranjanja α_{maks}	0,44 stupanj
Ukupna duljina L_{ukupno}	130 mm
Ø D_3	27 mm

Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak tip 1	229723 1
--------------------	----------