

**Kutna glodača glava 90° MEV, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 20/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226410 20/3
GTIN	4960664914234
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovito glodalo s novorazvijenom trokutastom izmjenjivom reznom pločicom za kutno glodanje i glodanje utora te glodanje pod kutem pri malim snagama rezanja i povećanom stabilnosti.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L_{ukupno}	30 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,8 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	38 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TOMT060508
Prihvatni navoj M	M10
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	14,25 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	35 mm
maksimalna dubina reza $a_{\text{p maks}}$	6 mm
\varnothing reza D_c	20 mm
$\varnothing D_3$	15 mm

Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak tip 1	229723 1
--------------------	----------