

**Kutna glodača glava 90° MEV, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226410 32/4
GTIN	4960664914258
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovito glodalo s novorazvijenom trokutastom izmjenjivom reznom pločicom za kutno glodanje i glodanje utora te glodanje pod kutem pri malim snagama rezanja i povećanom stabilnosti.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TOMT060508
Interpolacija Ø D _{min}	59 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	26,25 mm
Kut uranjanja α _{maks}	0,44 stupanj
Prihvatni navoj M	M16
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
Broj oštrica Z	4
Interpolacija Ø D _{maks}	62 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ø reza D _c	32 mm

Ø D ₃	27 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak tip 1	229723 1
--------------------	----------