

**Kutna glodača glava 90° MEV, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 50/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226420 50/5
GTIN	4960664914289
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovito glodalo s novorazvijenom trokutastom izmjenjivom reznom pločicom za kutno glodanje i glodanje utora te glodanje pod kutem pri malim snagama rezanja i povećanom stabilnosti.

Tehnički opis

Ø reza D_c	50 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,26 stupanj
Broj oštrica Z	5
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TOMT060508
Interpolacija Ø D_{min}	95 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Interpolacija Ø D_{maks}	98 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	44,25 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm

maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Ø D ₃	45 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak tip 1	229723 1
--------------------	----------