

**Kutna glodača glava 90° MEV, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 32/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226420 32/4
GTIN	4960664914265
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkovito glodalo s novorazvijenom trokutastom izmjenjivom reznom pločicom za kutno glodanje i glodanje utora te glodanje pod kutem pri malim snagama rezanja i povećanom stabilnosti.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Ø prihvatne rupe	16 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	62 mm
Ø reza D _c	40 mm
Interpolacija Ø D _{min}	59 mm
Kut uranjanja α _{maks}	0,44 stupanj
Broj oštrica Z	4
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	26,25 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	35 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TOMT060508
Ø D ₃	27 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak tip 1	229723 1
--------------------	----------