



Kutna glodača glava 90° MEV, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	226410 25/3
GTIN	4960664914241
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovito glodalo s novorazvijenom trokutastom izmjenjivom reznom pločicom za kutno glodanje i glodanje utora te glodanje pod kutem pri malim snagama rezanja i povećanom stabilnosti.

Tehnički opis

Interpolacija Ø D _{min}	45 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TOMT060508
Ukupna duljina L _{ukupno}	35 mm
Kut uranjanja α _{maks}	0,6 stupanj
Broj oštrica Z	3
Vijak za izmjenjivu pločicu	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	19,25 mm
Ø reza D _c	32 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	48 mm
Prihvatni navoj M	M12
Ø D ₃	20 mm

Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak tip 1	229723 1
--------------------	----------