



Uređaj za ispitivanje okretnog momenta momentnog ključa „SmartCheck USB”, maks. stezni moment: 400Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654651 400
GTIN	4018754324873
Razred artikla	60N

Opis

Izvedba:

Varijabilni i fleksibilni uređaj za ispitivanje okretnog momenta zahvaljujući okretnom zaslonu i osnovnom tijelu. Moguće vodoravno i okomito postavljanje. Zaslon i tipkovnica s folijom zaštićeni su od prskanja vode, a kućište je od plastike otporne na udarce. **Micro-USB sučelje** za **izvoz podataka** i za opskrbu električnom energijom. S prostorom za pohranu 250 izmjerenih vrijednosti.

3 načina primjene: prikaz trenutnih vrijednosti (**Track**), **otkrivanje prijelomne točke (First-Peak)**, **prikaz najveće vrijednosti (Peak-Hold)**.

Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.

- **Robusno.** Integrirana optička i zvučna zaštita od preopterećenja osigurava dug životni vijek.
- **Precizno.** Odstupanje prikaza od samo ± 1 % jamči vrlo pouzdane mjerne podatke.
- **Spremno za rad.** Zahvaljujući integriranom pretvaraču s velikom mjernom površinom, možete odmah započeti.
- **Fleksibilno.** SmartCheck se može postaviti gotovo bilo gdje. Bez obzira na to vodoravnu ili vertikalnu montažu - dobro promišljene točke pričvršćivanja, kompaktan dizajn i okretni zaslon omogućuju sve što trebate.
- **Individualno.** Dostupna su tri načina rada (Trak, First Peak, Peak Hold) i tri mjerne jedinice (N m, ft lb, in lb). Ciljni moment i tolerancije za procjenu izmjerene vrijednosti mogu se odrediti pojedinačno.

- **Neovisno.** Za upotrebu na radnim mjestima bez vlastite utičnice. Osim klasičnog rada putem jedinice za napajanje, moguć je i rad na baterije.
- **Okretljivo.** SmartCheck se može optimalno prilagoditi pojedinačnom kutu gledanja. Jer ne samo zaslon, već i držač zaslona i postolje mogu se okretati za 180°.
- **Pohranjuje do 250 podatkovnih zapisa.** Uključeni i datum i vrijeme.
- **Izvoz podataka i optimalna opskrba energijom putem mikro USB sučelja.**
- **Softver za dokumentaciju putem besplatnog preuzimanja.**

Prednost:

Kompaktan i varijabilan uređaj za ispitivanje okretnog momenta. Radi priključen na mrežu ili na baterije.

Upotreba:

Postavljanje i provjera **momentnih odvijača i ključeva** sa skalom, odnosno bez skale.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni dio i Software SmartCheck USB za prijenos vrijednosti i izradu potvrda ispitivanja. U plastičnom koferu.

Napomena:

Odgovarajući Bluetooth modul dostupan putem trgovine eShop (br. 52110222).

Tehnički opis

maskimalan okretni moment	400 Nm
Uređaj za prikaz širina	120 mm
Uređaj za prikaz visina	124 mm
Četverokutni prihvat	3/4 col
Težina	5,69 kg
Mjerno područje	40 - 400 Nm
Uređaj za prikaz dubina	167 mm
Točnost mjerenja momenta	±1 %
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Prihvat	USB sučelje
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Kalibriranje	O4
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta

Usluge

DAkS-kalibriranje obostranoUređaj / senzor za ispitivanje
okretnog momenta maks. stezni moment 1000/2 Nm

020150 1000/2

Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog
momenta maks. stezni moment 400/2 Nm

020140 400/2